

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV432594

1 cache-borne long 4p (pas 45mm) pour  
Compact NSX400-630N/H/S/L-INS/INV



### Principales

Type de produit ou de composant	Blindage terminal
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'isolation
Compatibilité de gamme	CVS Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 INS250 INS320 INS400 INS500 INS630 INV320 INV400 INV500 INV630
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires d'isolation
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	0...630 A

### Complémentaires

Performance level	R F B L S HB2 N HB1 H
Pas de raccordement	45 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	323 g
Hauteur de l'emballage 1	10,1 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Poids de l'emballage 2	5,629 kg
Poids de l'emballage 3	34,444 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------