Fiche produit
Caractéristiques

AK5PA242
Linergy HK - Platine tri n double h190

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Description des pôles	3P + N
[Ith] courant thermique conventionnel	25 A
I²t à l'enclenchement	200000 A².s
Nombre de câbles	4 câble(s) 4 mm² à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	61 mm

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60439-1
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,23 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	385,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,437 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois