Termékadatlap
Jellemzok

DF3FN10
Biztosítóbetét 10A 660V AC

Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve	DF6 AB
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC
Névleges áramerősség	10 A 6 V
Olvadóbiztosító méret	22 x 58 mm
Biztosíték típusa	NFC
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Olvadóbiztosító görbe	GG
Helyi jelzés	Kalapács
Nettó súly	0,045 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	11,3 cm
1.csomag hossza	12 cm
1. csomag súlya	50 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítoképességére vonatkozó muszaki jellemzoket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti és nem használható alkalmasság meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelo és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.