

## Product data sheet

### Characteristics

# ETK74030

Ultra - adjustable external corner - 74 x 21 mm  
- ABS - white



### Principal

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Gama de produse            | Ultra                                  |
| Tip produs sau componenta  | Colt exterior                          |
| Aplicatie a dispozitivului | Distributia cablurilor                 |
| Culoare                    | Alb (RAL 9010)                         |
| Cantitate pe set           | Set de 10                              |
| Segment de piata           | Rezidential<br>Cladiri comerciale mici |

### Suplimentar

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dimensiune canal de cabluri | 74 x 21 mm                   |
| Material canal de cabluri   | Plastic                      |
| Ajustare                    | Adjustable                   |
| Mod de fixare               | Dotat cu agra                |
| Material                    | Carcasa din termoplastic ABS |
| Inaltime                    | 78,5 mm                      |
| Latime                      | 49 mm                        |
| Adancime                    | 48 mm                        |

### Mediu

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Standarde                             | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Temperatura ambientala de functionare | -5...60 °C                           |
| Grad de protectie IP                  | IP40                                 |
| Grad de protectie IK                  | IK07                                 |

### Unitati de ambalare

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,8 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 7,85 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 4,9 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 13,0 g  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                             |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                                             |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a> |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                                             |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                        |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                                           |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                |