



Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Nume estetic	Unica Plus
Prezentare dispozitiv	Mecanism complet
Numar priza	2
Configuratie poli priza	2P + E
Priza standard	Germana
Informatii suplimentare priza	Legare la pamant laterala
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala

Suplimentare

Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	4 module
Mod de fixare	Clesti scurte
Tenta de culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiune cablu	0...4 Mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Cantitate per set	Set de 1 cutie
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	40 mm
Latime	90,21 mm
Inaltime	122,9 mm
Greutate produs	0,128 kg

Mediu

Temperatura ambienta pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Decolorant Ulei Benzină Fluid de curățare a geamurilor Acetonă Alcool Săpun lichid Amoniac
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Unitati de impachetare

Greutatea formei de impachetare 1	119,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1	122,500 mm
Latimea formei de impachetare 1	90,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	47,500 mm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------