

Product data sheet

Characteristics

21117

Contact Auxiliar, 1 No + 1 Nc, pentru P25M,
415 V, 2,2 A



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact comutator
Nume scurt al dispozitivului	NO si NC
Compozitie contacte de semnalizare	1 NO + 1 NC
Numar de pasi de 9mm pe rand	1

Suplimentar

Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Inaltime	89 mm
Latime	18 mm
Adancime	65 mm
Conexiuni - borne	Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm ² - flexibil Borna cu clema2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm ² - rigid

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,6 cm
Latime prima forma de impachetare	1,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	43,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	486,0 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,389 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------