



|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 鎖緊轉矩 | 1.7 N.M - 帶螺絲起子 Ø 6 mm<br>1.7 N.M - 帶螺絲起子 飛利浦2號<br>1.7 N.m - 帶螺絲起子 pozidriv No 2 |
| 高度   | 48 mm                                                                            |
| 寬度   | 44 mm                                                                            |
| 深度   | 61 mm                                                                            |
| 顏色   | 深灰色                                                                              |

## 環境

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 環境特性     | 正常環境              |
| IP防護等級   | IP20 符合 IEC 60529 |
| 防護處理     | TH 符合 IEC 60068   |
| 儲存環境溫度   | -60...80 °C       |
| 運行環境空氣溫度 | -40...70 °C       |
| 工作高度     | 3000 m            |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5.200 cm  |
| Package 1 Width              | 6.500 cm  |
| Package 1 Length             | 5.000 cm  |
| Package 1 Weight             | 74.000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 5.200 cm  |
| Package 2 Width              | 13.000 cm |
| Package 2 Length             | 24.000 cm |
| Package 2 Weight             | 756.000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 140       |
| Package 3 Height             | 30.000 cm |
| Package 3 Width              | 30.000 cm |
| Package 3 Length             | 40.000 cm |
| Package 3 Weight             | 11.121 kg |

## 供應的永續性

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永續產品供應狀態      | Green Premium 產品                                                                                               |
| REACH 法規      |  <a href="#">REACH 聲明</a>   |
| EU RoHS 指令    | 符合豁免条件                                                                                                         |
| 不含汞           | 是                                                                                                              |
| 中國 RoHS 規定    |  <a href="#">中國 RoHS 聲明</a> |
| RoHS 除外項目相關資訊 |  是                          |
| 環境聲明          |  <a href="#">產品環境設定檔</a>    |
| 循環概況          | 無須執行特定回收作業                                                                                                     |
| WEEE          | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                                          |
| 不含 PVC        | 是                                                                                                              |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|