

Product data sheet

Characteristics

MGU3.468.18

Unica, Cablu Coaxial Tv, 1 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Cablu TV coaxial
Aplicatie a dispozitivului	Conexiune
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Conector TV	Conectori F
Numar module	1 modul
Material	ASA + PC: capac mecanism
Finisare suprafata	Brilliant
Tratament suprafata	Netratat
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	28 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,09 kg
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Standarde	EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Alcool Decolorant Rezistent UV Ulei Acetona Sapun lichid Benzina Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	193,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,762 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------