

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A26947

iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Range of product	Acti 9
Type product of component	Uitschakelspoel met OC contact
Modelnaam apparaat	IMX+OF
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 2 A bij 48 V AC 50 Hz DC-12: 2 A bij 48 V DC
Spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Stap van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Lokale signalering	Werkingsindicatielampje
Installatiewijze	Clip-on
Montagesteun	DIN-rail
Breedte	18 mm
Kleur	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 3 mm ² - flexibel Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm ² - flexibel met
Aanspanmoment	1 N.m
Compatibiliteitscode	IMX+OF

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-40...85 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------