

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C15920

iACTp - Overspanningsbeveiliging - 220-240V
AC - iCT hulpelementen



Hoofd

Range	Acti9
Product or component type	Hulpelement overspanningsbeveiliging (2 circuits)
Device short name	iACTp
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz

Complementair

Hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
Mounting mode	Vast, links van de CT
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	81 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit
Overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
Standards	IEC/EN 61095
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel met kopring Stuurkring: gele clips
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	0,8 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 iCT
Market segment	Klein commercieel Residentieel
Compatibility code	iACTp

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	64 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	770 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,417 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------