

Fiche produit

Caractéristiques

48431

ComPact NS - Interrupteur mise à la terre - 4P - aval



Principales

Gamme de produit	Masterpact NW
Gamme	MasterPact
Type de produit ou équipement	Sectionneur de terre
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires du châssis
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NW NW08 N1 Masterpact MasterPacT NW NW08 H1 Masterpact MasterPacT NW NW08 NA Masterpact MasterPacT NW NW08 HA Masterpact MasterPacT NW NW10 N1 Masterpact MasterPacT NW NW10 H1 Masterpact MasterPacT NW NW10 NA Masterpact MasterPacT NW NW10 HA Masterpact MasterPacT NW NW12 N1 Masterpact MasterPacT NW NW12 H1 Masterpact MasterPacT NW NW12 NA Masterpact MasterPacT NW NW12 HA Masterpact MasterPacT NW NW16 N1 Masterpact MasterPacT NW NW16 H1 Masterpact MasterPacT NW NW16 NA Masterpact MasterPacT NW NW16 HA Masterpact MasterPacT NW NW20 H1 Masterpact MasterPacT NW NW20 HA Masterpact MasterPacT NW NW25 H1 Masterpact MasterPacT NW NW25 HA Masterpact MasterPacT NW NW32 H1 Masterpact MasterPacT NW NW32 HA Masterpact MasterPacT NW NW40 H1 Masterpact MasterPacT NW NW40 HA
Description des pôles	4P
Mode d'installation	Extraire
[In] courant assigné d'emploi	800 A à 40 °C 1000 A à 40 °C 1250 A à 40 °C 1600 A à 40 °C 1800 A à 40 °C 2000 A à 40 °C 2500 A à 40 °C 3200 A à 40 °C 4000 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	135 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	60 KA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 50 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	0,1 cm
Longueur de l'emballage 1	0,2 cm
Poids de l'emballage 1	47,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------