

Fiche produit

Caractéristiques

EER22000

Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces



Principales

Gamme	Wiser
Fonction produit	Affichage
Commercial name	Afficheur mural Wiser
Type d'afficheur	Écran tactile LCD
Couleur d'affichage	4 niveaux de gris
Résolution de l'afficheur	240 x 160 pixels
Taille de l'affichage	82 x 44,5 mm
Informations affichées	Puissance (par usage) Puissance (total) Consommation d'énergie (par usage) Consommation d'énergie (total) Heure Température Puissance
[Us] tension d'alimentation	24 V CC

Complémentaires

Type de réseau de communication	Bus 2 fils 9600 bit/s maître
Type de connecteur	Mini B USB 2.0
Service de communication	Langue du système Réinitialiser la consommation
Capacité mémoire	16 Mo
Type d'alarmes	Erreur mise à jour firmware Erreur interne Erreur absence compteur Surconsommation Erreur extension non supportée
Hauteur	80 mm
Largeur	105 mm
Profondeur d'encastrement	30,5 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,165 kg
Compatibilité de gamme	Wiser EM5 compteur d'énergie Unica Multifix Air boîtier d'appareil Unica Multifix Plus boîtier d'appareil
Conformité	Wiser EM5 Boîte à encastrer (ALB71320, IMT35001)

Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529 (appareil installé)
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	95 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Mode de raccordement	Bornes à vis (arrière de l'appareil) 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide ou flexible
[Sa] portée de travail	0...50 m

Matière	Affichage: plastique blanc selon RAL 9003 Alimentation puissance: PBT (polybutylene terephthalate) GF30 noir
Mode d'installation	Suspendu
Mode de fixation	Par vis
Marquage	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	259 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------