

# Gegevensblad product

## Kenmerken

## ZB5AZ023

Inbouwset voor etiket 8x27 drukknop /  
signaallamp, Kunststof



### Hoofd

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                  | Harmony XB5                                                                                              |
| Product or component type         | Inbouwkkit                                                                                               |
| Categorie toebehoren              | Montage en bevestiging toebehoren                                                                        |
| Compatibiliteit product           | XB7NJ<br>ZB5AH<br>XB7NW<br>XB7EV<br>ZB5AL<br>ZB5AV<br>XB7NG<br>XB7NL<br>ZB5AA<br>XB7NA<br>XB5EV<br>XB7ND |
| Bestemming toebehoren / onderdeel | Controlelampje<br>Drukknop                                                                               |

### Complementair

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                | Zwart                                                                                                                      |
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)<br>IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)<br>IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant) |
| IK-beschermingsgraad | IK03 conform aan IEC 50102                                                                                                 |
| Bevestigingsdiameter | 30,5 mm                                                                                                                    |
| Quantity per set     | Set van 1                                                                                                                  |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,5 cm   |
| Package 1 Width              | 4,3 cm   |
| Package 1 Length             | 5,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 16,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 80       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,586 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |