

Технические данные продукта

Характеристики

MGU5.464.25ZD

TV розетка оконечная бежевый zamak



Основные характеристики

Серия	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	ТВ розетка
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм
TV гнездо	Оконечная розетка
Оттенок цвета	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

TV коннектор	Вилка МЭК 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	8 дБ TV сигнал5...2150 мг
Постоянный ток	Нет
Количество на линию	1
Количество модулей	2 модуля
Материал	ASA + PC: крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Блестящий
Монтаж устройства	Утопленный
Режим фиксации	Винты
Глубина	28 mm
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Глубина встраивания	18 mm
Вес нетто	0,108 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Жидкий стеклоочиститель Спирт Бензин Белизна Жидкое мыло Стойкий к УФ Масло
Стандарты	Директива по ЭМС EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	82,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	926,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,027 kg

Экологичность предложения

Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---