



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Smart M-Star
Produktname	System M
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Geräteanwendung	Steuerung
Gerätedarstellung	Modul
Verpackungstyp	Kasten

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Home Touch Merten inserts elektronischer Drucktastereinsatz Merten inserts Einsatz mit Relais Merten inserts Dimmer Merten inserts Zentralstellen-Einsatz Merten inserts Rollladeneinsatz Merten inserts DALI-Steuerungseinsatz
Anzahl der Funktionstasten	2
Übertragungsmedium	Funkfrequenz
Kontrolltyp	Lokale Kontrolle Schalter Lokale Kontrolle Dimmsteuerung auf/ab Globale Steuerung Rollladen Globale Steuerung Schalter Lokale Kontrolle Rollladen Globale Steuerung Dimmsteuerung auf/ab Lokale Kontrolle Beginn der Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis) Lokale Kontrolle Impulsgeber Lokale Kontrolle Sonnenschutzfunktion
Software-Name	Wiser App
Funktion der Software	Dimmbereichssteuerung Astrofunktion Timer-Modus aktivieren Weckfunktion aktivieren Beleuchtungssteuerung Einschaltheiligkeit/Speicherfunktion aktivieren Zufallsfunktion Definieren des LED-Status Aktivierung der Einschlaffunktion Programmierung der Schaltzeit Verwaltung der Triggereinstellungen Verwaltung der Jalousie- und Lamellenposition Verwaltung des Dimmmodus Timer-Modus/Nachlaufzeit aktivieren Nachlaufsteuerung Wochentags-Umschaltung Geräte-Firmware aktualisieren Einstellung der Jalousiebewegungszeit Zeitsteuerung Laststeuerung Beginn der Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis)
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Bluetooth: 15 (Intelligentes Gerät)
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser App Apple iOS 10.0 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Positionsgeber Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Gehäusevariante	Einbau
Tiefe	25 mm
Breite	52 mm
Höhe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	75 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------