

Fiche produit

Caractéristiques

03266

Prisma - pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma Pack 250 conduit
Type de plastron	Découpe
Produit installé	EasyPact : fixe CVS160...250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS160...250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS160...250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	11
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	550 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	3,7 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160...250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160...250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 150 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	52,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,71 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	77,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	86,2 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------