Fiche produit
Caractéristiques

31212
Compact INS/INV - Coff.tole etanche ip55 pr ins320a 630 a cde prol. frontale std

Principales

Gamme de produit	INSJ400 INS320...630
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT INS disjoncteur ComPacT ComPacT INSJ disjoncteur
Type d'extensibilité	Coffret particulier
Accessoires inclus avec le coffret	Poignée rotative noire
Matière du coffret	Acier

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Appareils compatibles	INS400 INS500 INS630 INS320
Type de commande	Poignée rotative prolongée
Type de face avant	Opaque
Largeur	350 mm
Hauteur	650 mm
Profondeur	250 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	37,0 cm
Longueur de l'emballage 1	104,0 cm
Poids de l'emballage 1	25,733 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois