

Product data sheet

Characteristics

LG1K095Q714

Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg1-K - 6 - 10 A
- Bobina 380 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LG
Nume scurt al dispozitivului	LG1K
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului	Siguranta
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Contactur Switch disconnecter Înteruptor
Putere motor kW	4 KW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 4 KW la 440 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protectiei termice	6...10 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Intrerupator cu revenire start alb I Intrerupator cu revenire stop negru O Maner rotativ emergency stop rosu

Suplimentar

Numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Latime	175 mm
Inaltime	165 mm
Adancime	165 mm
Greutate neta	1,12 kg

Mediu

Standarde	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificari produs	UE[RETURN]UKCA
Material	Polycarbonat
Grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,000 cm
Latime prima forma de impachetare	23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	1,739 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	33,904 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------