



Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Poids du produit	1,12 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	31,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm

Poids de l'emballage 1	1,120 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	32,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,500 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	79,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	207,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------