

Product data sheet

Characteristics

16316

Cartus C2 40-350 pentru descarcator Prd1



Principal

Tip produs sau componenta	Cartuş
Nume scurt al dispozitivului	C2 40-350
Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 PRD1) descărcător cu cartuş debroşabil
Tip descarcator de supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice

Suplimentar

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
Sistem de împământare	TT TN
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descarcare	20 kA
Curent maxim de descarcare	40 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	350 V
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	<1,4 kV tip 2
Semnalizare locala	Steag (alb/rosu)
Mod de montare	Conectare
Suport de montare	În modulul SPD
Numar de pasi de 9mm pe rand	1,3
Inaltime	50 mm
Latime	12 mm
Adancime	57 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns	< 25 ns

Mediu

Standarde	SR EN 61643-1 SR EN 61643-11
Certificari produs	KEMA-KEUR
Grad de protectie IP	IP20 parte frontala:
Umiditate relativa	5...90 %
Altitudine de functionare	0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura ambientala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	61,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	108
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,964 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------