

EAN Code: 3303430210863



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	12-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N 1 x 2P
Anschlussraster	9 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	18 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	80 A bei 40 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V AC entspricht IEC 61439-1
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	216 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 Acti 9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti 9 Vig TG40 Multi 9 Multi 9 N40

Montage

Normen	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	27 cm
VPE 1 Gewicht	77 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------