

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	ID RCCB
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im = 1500 A se conformer à CEI 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 10 kA 25 A
Catégorie d'emploi	AC-23A se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	18 mm entre phases
Pas de 9 mm	8
Poids du produit	0,45 kg
Couleur	Gris
Endurance mécanique	20000 cycle
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Mode de raccordement	Borne du type à cage35 mm ² souple Borne du type à cage50 mm ² rigide

Environnement

Normes	CEI 60947-3 CEI 61008 CEI 60947-1
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,368 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------