



EAN Code: 3606480619526



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 STI
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	STI
Beschreibung der Pole	1P + N

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	2 A 4 A 6 A 10 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	8,5 x 31,5 mm
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,75...10 mm ² fest Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,5...6 mm ² flexibel Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,75...4 mm ² fest Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,5...6 mm ² flexibel
Drahtabsolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,8 cm
VPE 1 Breite	8,4 cm
VPE 1 Länge	1,8 cm
VPE 1 Gewicht	76,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,6 cm
VPE 2 Breite	9,2 cm
VPE 2 Länge	22,2 cm
VPE 2 Gewicht	922,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,6 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------