Produktdatenblatt
Eigenschaften

03803
Massive Frontplatte, 3 Module

EAN Code: 3303430038030



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation
Beschreibung Pole	9 4P: modulare Schiene Träger: D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	150 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,68 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse TeSys D or K contactors <= 40 A fixiert horizontal 4P 9 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse TeSys D or K contactors <= 40 A fixiert horizontal 4P 9 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse TeSys D or K contactors <= 40 A fixiert horizontal 4P 9 direkt 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	16,2 cm
VPE 1 Länge	52,5 cm
VPE 1 Gewicht	660,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,5 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Breite	17,0 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,8 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	450
VPE 3 Höhe	102,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	334,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate