



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV1G
Type de produit ou équipement	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
Emplacement de montage	Haut
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-1
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 rigide AWG 4 Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...16 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...16 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...4 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...4 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 souple AWG 4
Couple de serrage	1,7 N.M - sur borniers à vis-étrier 2,2 N.m - sur connecteur
Poids du produit	0,04 kg

Environnement

Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA
---------------------------	----------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage 1	48 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	70
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,678 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1120

Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	68,18 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------