Produktdatenblatt
Eigenschaften

04122
Powerclip-Sammelschienen, 4p, 250A, L = 1000mm

EAN Code: 3303430041221

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linergy BW
Produktname	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Gehäuse
Schutzart (IP)	IPxx B
Beschr. d. Sammelschiene	Isolierte Schiene
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	4P
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Nennkurzzeitstrom Icw	13 kA (1 s)
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
I²t bei Aktivierung	169000 kA².s
Zulässiger Strom	250 A
Länge	1000 mm
Produktgewicht	4,68 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Mechanische Robustheit	Seismische Tests Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate