



Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
Déclenchement magnétique	5...10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE
Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm ² - souple Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm ² - rigide Kit enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm for bas connection
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------