

Hoja de datos del producto GV2G354

Características

Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 54 mm pitch



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre corto del dispositivo	GV2G
Tipo de producto o componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Número de derivaciones	3
[I _{th}] corriente térmica convencional	63 A
Paso de conexión	54 mm

Complementario

Ubicación de montaje	En terminal
[U _i] tensión asignada de aislamiento	690 V
Longitud	152 mm
Peso del producto	0.06 kg

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	64 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	3.1 cm
Paquete 1 Largo	15.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	70
Paquete 2 Peso	4.589 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	2240
Paquete 3 Peso	159.06 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------