


Техническа спецификация за продукт Характеристики

ALB44252

Двоен контактен излаз - Altira- 2P+E, с
детска Защита - полярно бяло



Основни

Обхват	Altira
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Съвместимост на гамата	OptiLine 45 монтажна рамка OptiLine 70 with Altira adaptor монтажна рамка
Представяне на устройството	Механизъм
Брой захранващи контактни излази	2 x 2P + E, Немски
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Допълнителна информация за контакт	С детска защита
Цветови нюанс	Панел/капак: полярно бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Предназначение на продуктите	Fixing frames
Съвместимост на гамата	OptiLine 45 OptiLine 70 with Altira adaptor
Позиция на кабелната обувка	Slanted 45° position
Номинален ток	16 A при 250 V AC 50/60 Hz
Брой модули	4 модули
Начин на монтаж	С щипки
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Капацитет на крайници	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² за здраво залепен кабел/и
Материал	PC: Механичен капак
Повърхностна обработка	Необработен
Покритие	Сатен
Съвместимост на продуктите	Altira fixing frame
Стандарти	NF C 61-314 EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1
Височина	45 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	39 mm
Нето тегло на продукта	0,087 kg

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	5...50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-15...60 °C
IK степен на защита	IK02
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Масло Водороден пероксид (H2O2) Бензин Белина Устойчив на UV Течен сапун Ацетон Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	90,5 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------