

## Product data sheet

### Characteristics

# MIP99039

## Resi9MP μπλοκ ακροδεκτών 16 οπών



### Κύρια

Σειρά	Resi9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπλοκ ακροδεκτών
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα γείωσης
Εύρος συμβατότητας	Resi9 MP





### Συμπληρωματικό

Τοποθέτηση πίνακα	Χωνευτό Επίτοιχο
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	1 γη (βίδα) με 16 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	2 x 16 mm <sup>2</sup> για γη 6 x 6 mm <sup>2</sup> για γη 8 x 10 mm <sup>2</sup> για γη
Τμήμα της αγοράς	Κατοικία Γραφεία/καταστήματα


### Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	57 g
Ύψος συσκευασίας 1	1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	1,7 cm
Μήκος συσκευασίας 1	10 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	200
Βάρος συσκευασίας 2	11,887 kg
Ύψος συσκευασίας 2	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>

---

Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο

---

## Συμβατική εγγύηση

---

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

---