


## Product data sheet

### Characteristics

# MTN2304-0460

Merten M-Plan πρίζα σούκο ασφαλείας με φωτιστικό νυκτός Αλουμίνιο



### Κύρια

Αισθητική	M-Arc M-Plan M-Plan glass System M M-Elegance M-Star M-Smart
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός με κεντρική πλάκα
Standard έξοδος	Γερμανικό
Πρόσθετες πληροφορίες πρίζας	Με ασφάλεια Με επιφάνεια για ετικέτα

### Συμπληρωματικό

Διαμόρφωση πόλων εξόδων	2P + E
Τοπική σηματοδότηση	Με φωτισμό
Τοποθέτηση διακόπτη	Χωνευτό
Τρόπος στήριξης	Με βίδες και νύχια
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V
Χρώμα	Αλουμίνιο
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Υλικό	Πολυανθρακικό matt
Κατεργασία επιφάνειας	Με βερνίκι

### Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

### Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	99 g
Ύψος συσκευασίας 1	5,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	7,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1	7,6 cm
Τύπος συσκευασίας 2	CAR
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	50
Βάρος συσκευασίας 2	5,36 kg
Ύψος συσκευασίας 2	18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------