

## Fiche produit

### Caractéristiques

# DZ5CA015

## embout de câblage porte-repères - format moyen - 1,5 mm<sup>2</sup> - noir



### Principales

Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité du lot	10 jeux de 100
Section de câble	1,5 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Avec support marquage intégré
Couleur	Noir
Matière de la collerete	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 16
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 4 mm
Diamètre du tube	2 mm
Longueur	14 mm
Longueur du tube	8 mm
Profondeur hors tout CAO	32 mm
Poids du produit	0,18 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-20...105 °C

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	1 g
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	0,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	17 g
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm
Largeur de l'emballage 2	3,5 cm
Longueur de l'emballage 2	6 cm

Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Poids de l'emballage 3	186 g
Hauteur de l'emballage 3	8 cm
Largeur de l'emballage 3	9 cm
Longueur de l'emballage 3	12 cm

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------