

Gegevensblad product

Kenmerken

DZ5CA063

kabeleinde met clip-in labelhouder - formaat lang - 6 mm² - groen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Linergy
Type product of component	Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje	Lang
Normen	NF C 63-023
Type verpakking	Zakje
Hoeveelheid per set	Set van 100
Dwarsdoorsnede kabel	6 mm ²

Complementaire kenmerken

Type draadbusje	Een geleider:
Bijkomende informatie	Voor bijkomende etikethouder
Kleur	Groen
Materiaal kraag	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform ISO 1337
Aantal kabels	1
AWG kaliber	AWG 10
Grootte schuine kant	Ø 6.9 mm
Diameter buis	3,9 mm
Lengte	26 mm
Lengte buis	18 mm
CAD totale diepte	26 mm
Nettogewicht	0,065 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-20...105 °C
----------------------------------	--------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	1,800 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	52,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	8000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,527 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------