

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.453.25

Unica - TV/FM розетка - кръстата розетка - слонова кост



Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	TB/FM розетка
Представяне на устройството	Механизъм
Тип TV излаз	Междинен
Цветови нюанс	Слонова кост
Условия на употреба	Series distribution systems

Допълнителни устройства

TV конектор	Мъжки IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
Максимално отклонение	TV <0,5 dB
Затихване	17 DB TV/UHF сигнал125...860 MHz 17 DB TV/VHF сигнал47...68 MHz 32 dB R сигнал87,5...108 MHz
DC ток	Да
Брой линии	7
Брой модули	2 модула
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	C щипки
Дълбочина	28 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Нето тегло на продукта	0,073 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...35 °C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 °C
Екологични характеристики	Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Алкохол Масло Белина Течен сапун
Стандарти	EMC директива EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	73,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	805,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,763 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------