


Gegevensblad product Kenmerken

DZ5CA502

kabeleinde met clip-in labelhouder - formaat middellang - 50 mm² - blauw



Hoofdkenmerken

Productgamma	Lineryg
Type product of component	Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje	Medium
Normen	NF C 63-023
Type verpakking	Zakje
Hoeveelheid per set	Set van 20
Dwarsdoorsnede kabel	50 mm ²

Complementaire kenmerken

Type draadbusje	Een geleider:
Bijkomende informatie	Voor bijkomende etikethouder
Kleur	Blauw
Materiaal kraag	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform ISO 1337
Aantal kabels	1
AWG kaliber	AWG 1/0
Grootte schuine kant	Ø 16 mm
Diameter buis	11 mm
Lengte	36 mm
Lengte buis	20 mm
CAD totale diepte	36 mm
Gewicht product	0,06 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-20...105 °C
----------------------------------	--------------

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	2 g
Hoogte verpakking 1	4 cm
Breedte verpakking 1	6 cm
Lengte verpakking 1	13 cm
Type verpakking 2	BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	20
Gewicht verpakking 2	60 g
Hoogte verpakking 2	4 cm
Breedte verpakking 2	6 cm
Lengte verpakking 2	13 cm
Type verpakking 3	S04

Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	2000
Gewicht verpakking 3	6,985 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	40 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------