

Fiche produit

Caractéristiques

GV1L3

limiteur additif 63 A - pour disjoncteur moteur
GV2 - à la partie supérieure



Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produits	TeSys GV2 TeSys Deca
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de protection
Type de produit ou de composant	Module de limitation de courant
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca
Compatibilité produit	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Fonction du module	Augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Emplacement de montage	Au-dessus du disjoncteur
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A conforme à IEC 60947-1
Seuil d'activation	1500 A
Luminosité	<= 100 kA dépendant du dispositif de protection
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm ² souple sans Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm ² souple sans Borniers à vis-étrier 1 1,5...16 mm ² souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm ² souple avec embout de câble
Couple de serrage	2,2 N.m
Poids du produit	0,13 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	122,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,104 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------