

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYEC641

## plaque passe-câbles 2 parties Spacial SF

### 600x400 mm



### Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou de composant	Plaque presse-étoupe
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoires de guide cordon
Anwendung	Universel
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF
Emplacement de montage	Partie inférieure du boîtier
Type de presse-étoupe	Standard
Entrée de câble	1 entrée
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 platine Joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm
Quantité du lot	Jeu de 1
Matière	Acier galvanisé

### Complémentaires

Hauteur	30 mm
Largeur	Nominal: 600 mm Utile: 416 mm
Profondeur	Nominal : 400 mm Réel : 450 mm
Épaisseur	1,5 mm

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	45,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,99 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	45,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	223,0 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------