

Fiche produit

Caractéristiques

XACB12015

boîte pendante vide XAC-B - 12 perçages + 1 en bout



Principales

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Gamme de produits | Harmony XAC |
| Type de produit ou de composant | Poste de commande pendant |
| Nom abrégé d'appareil | XACB |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Type de station de contrôle | Double isolation |
| Matière du coffret | Polyester renforcé verre |
| Type de circuit | Télécommande |
| Type de coffret | Coffret vide |
| Nombre de découpes | 12 découpes |
| Couleur station de contrôle | Jaune |
| Entrée de câble | Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 22...35 mm |
| Protection | Sans |
| Centre découpe opérateur vertical | 30 mm |
| Normes | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
| Certifications du produit | CSA type 4 |
| Traitement de protection | TH |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 100 gn conforme à IEC 60068-2-27 |
| Catégorie de surtension | Classe II conforme à IEC 61140 |
| Degré de protection IP | IP65 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK08 conforming to EN 50102 |
| Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
| Poids du produit | 1,53 kg |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 70 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,656 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |