

Gegevensblad product

Kenmerken

ZB5SZ3

blindstop rond voor element Ø 22 mm - zwart - set van 10



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB5 Harmony XB4
Type toebehoren/aparte onderdelen	Blindplug
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoehoren
Type product of component	Blindplug
Bestemming toebehoren	Ø 22 mm inkepingen voor ronde koppen
Kap/operator of lenskleur	Dark grey

Complementaire kenmerken

Materiaal	Kunststof
Materiaal kraag	Donkergrijs kunststof
Koptype	Standard
Kleur	Donkergrijs
Apparaatsamenstelling	Moer Blindplug
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Nettogewicht	0,009 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Profiel operator	Verzonken
Naam station	XALD 2...5 uitsnijdingen XALK 2...5 uitsnijdingen

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 50102
Normen	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	2,8 cm

Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	8,8 cm
Package 2 Weight	97 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,368 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------