


Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48921

Exiway Smartbeam Activa - Noodunit - inbouw
- open ruimte - 1.5 h



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartbeam Activa
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	Niet permanent Permanent
Aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	1 x LED 10 W

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Vals plafond
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	3,9 VA niet permanent 8,3 VA permanent
Stroomverbruik in W	0,43 W niet permanent 3,5 W permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Levensduur LED	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1.5 h
Oplaadtijd	12 H
Verlichtingssterkte	0,5 lux
Materiaal	Thermoplast zelf dovend
Hoogte	55,8 mm
Diepte	23,8 Mm 31,5 mm
Breedte	256,6 mm
Diameter	Light fitting: 90 mm
Nettogewicht	292 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK04
Vlamvertraging	V2
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC[RETURN]CE
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1 EN 62034 UL 94 EN 60598-2-22 EN 62471: groep 1 EN 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,2 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	388,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,283 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	41,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------