

Product data sheet

Characteristics

KBA25ED2302

Straight length, Canalis KBA, 25A, 1 circuit L +N+PE, 2 outlets, 3m



Principal

Gama de produse	Canalis
Nume scurt al dispozitivului	KBA
Tip produs sau componenta	Jgheaburi sistem de bare
Descriere bara colectoare	Lungime dreapta
Aplicatie a dispozitivului	Iluminare Distributia prizelor electrice
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...400 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Polaritate canal de bara colectoare	L + N + PE
Numarul circuitelor	1
Numarul de puncte de prindere	2
Tip de control	Fara
Mod de montare	Cu cleme

Suplimentar

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	0,44 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	4,4 kA
Limita de stres termic	195 kA ² .s
Camp magnetic radiat maxim	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Cadere de tensiune maxima	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Latime	30 mm
Inaltime	46 mm
Lungime	3 m
Greutate neta	2,4 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protectie IK	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen