

Gegevensblad product

Kenmerken

ZCKE67

kop voor afslagschakelaar - ZCK-E -
schakelnok versterkt



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKE
Kootype	Kop met schakelnok
Compatibiliteit product	XCKJ
Bijbehorende behuizing	ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29
Beweging van bedieningskop	Lineair
Type operator	Rolplunjer terugverend metaal (versterkt)
Type benadering	Zijwaartse benadering, 2 richtingen

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Met 30° nok
Positieve opening	Met
Materiaal kop	Metaal

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	158,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,121 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	139,348 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------