


Product data sheet

Characteristics

SDN1300160

Sedna, Buton Storuri, 10Ax Blocare Electrica, fara Rama Aluminiu



Principal

Nume gama	Sedna
Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Interrupator cu revenire
Funcție	Interrupator storuri/jaluzele
Forma de livrare	Fara rama
Marcaj	SUS-JOS
Tip borne	Borna fara surub

Suplimentar

Tip de blocare	Electric
Gama de puteri	2300 W
Curent nominal	10 AX la 250 V c.a.
Capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	12 mm
Greutate neta	0,061972 kg

Mediu

Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,100 cm
Latime prima forma de impachetare	7,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	75,000 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,400 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	710,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,210 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------