

Product data sheet

Characteristics

MGU63.063.865

Unica Plus, Priza Dubla Completa , Uk, 4 M,
Alb/Gri



Principal

Gama	Unica
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica Plus
Prezentare dispozitiv	Mecanism complet
Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	2
Standard priza	British
Informatii suplimentare priza	Nelegat la pământ
Curent nominal	16 A

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar module	4 module
Mod de fixare	Clesti scurte
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 Mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Cantitate per set	Set de 1 cutie
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	33 mm
Latime	90,21 mm
Inaltime	122,9 mm
Greutate neta	0,1146 kg

Mediu

Temperatura ambientală de funcționare	15...30 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	0...35 °C
Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Acetona Alcool Rezistent UV Ulei Decolorant Benzina Fluid de curățare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	4,75 cm
Latime prima forma de impachetare	9 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,25 cm
Greutate prima forma de impachetare	119 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------