

Product data sheet

Characteristics

SDN3301323

Sedna, lesire Intermediara TV/R, 8Db fara Cadru Crem



Principal

Nume gama	Sedna
Gama	Sedna
Funcție	Priza TV-R
Forma de livrare	Fara rama
Tip priza TV	Priza intermediara (trecere)
Culoarea ramei decorative	Crem

Suplimentar

Tip conector TV	1 tata IEC 9,52 mm
Tip conector FM	Femela IEC 1
Numar de iesiri	2
Pierdere prin	8 dB
Atenuare maxima	8 DB pentru TV semnal pentru 5...862 MHz frecventa 10 dB pentru R semnal pentru 88...125 MHz frecventa
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne	Lucios
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55...70 mm Suruburi
Inaltime	70 mm
Latime	64 mm
Adancime	40 mm
Adancimea partii vizuale	14,6 mm
Greutate neta	0,10178 kg

Mediu

Marca de conformitate	CE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	86,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Înălțime a doua forma de împachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de împachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de împachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de împachetare	955,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de împachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de împachetare	120
Înălțime a treia forma de împachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de împachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de împachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de împachetare	12,064 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------