



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV2AP
Produkt eller type komponent	Dreihåndtaket kit
Tilbehør / separat del kategori	Styre tilbehør
Farge på grep	Svart
Farge på frontplate til grep	Blå

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV2RT GV2LE
Dreihåndtak hengelås	Hengelås i OFF posisjon Hengelås i ON posisjon
Type montering av dreihåndtak	Forlengt
Beskrivelse av låsemuligheter	1 til 3 hengelåser
Avstand til bakside/dør	135...282 mm
Vekt	0,28 kg

Miljø

IP-grad	IP54
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredd	13 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	306 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredd	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,954 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredd	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	33,788 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------