

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV429389

Акcesoар MX 525V 50HZ 600V 60HZ изкл.боб



Основни

Обхват	ComPacT
Гама на продукта	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Изключвателна бобина
Приложение на устройството	Контрол
Тип освобождаване на напрежението	Отваряща бобина Shunt trip release
[Uc] Контролно напрежение	525 V AC 50 Hz+C81:C98 600 V AC 60 Hz
Съвместимост на гамата	ComPacT ново поколение (ComPacT NSX new generation) ComPacT ново поколение (ComPacT NSX DC new generation) ComPacT (Compact NSX) ComPacT (ComPacT NSX DC) EasyPacT (EasyPacT CVS) PowerPacT (PowerPacT Multistandard)

Допълнителни устройства

Operating threshold	0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор	50 ms
Тип контролен сигнал	Поддържаща Импулс
Продължителност на импулс	>= 20 ms
Пускова мощност на захранването	10 VA
Спомагателна свързваща клемма	Пружина 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Захват на проводника	7 mm

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Package 1 Weight	111,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	7,300 cm
Package 2 Width	10,600 cm
Package 2 Length	23,700 cm
Package 2 Weight	1,177 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,431 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------