

Gegevensblad product

Kenmerken

TM172DCLFW

Display Wit TM17x zonder sensor



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Weergavemodule
Voeding	Externe bron

Complementair

Type display	Kleuren touchscreen Lcd-display
Resolutie display	320 x 240 pixels
Colour	Wit
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Stroomverbruik in W	3,2 VA 1,3 W
Overvoltage category	II
Compatibiliteit product	Logische controller M171 Logische controller M172
Height	96 mm
Width	134 mm
Depth	35 mm
Net weight	0,175 kg

Omgeving

Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Standards	IEC 61000-4-2 IEC 60730-1 IEC 61000-4-5 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 UL 60730-1 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-3 IEC 60730-2-9
Product certifications	cURus[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-30...60 °C
IP beschermingsgraad	Voorpaneel: IP65
Pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	291,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,045 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen