

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN6185-6036

Drukknop Pro T - Merten Systeem Design - RVS look - Mat - Temperatuursensor - Aanrakingsvrije modus



Hoofd

Beschermde naam	System Design
Product or component type	Drukknop
Type bus	KNX
Kleurtint	Roestvrij staal

Complementair

Control type	Type aanraakscherm Contactloos
Type sensor	Temperatuur
Montage apparaat	Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen	4
Beschikbarefunctie	Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Express instelling: Oproepen op basis van een vooraf ingestelde configuratie Drukknop met 1 tot 4 bedienknoppen Nachtmodus: LED's lichten op bij verminderde helderheid Programmeerbaar met ETS4 en hoger Pulse edges with 2-byte telegrams Me statusdisplay Jaloezie (enkel/dual oppervlak) Achtergrondverlichte symbolen Uitschakelen functies Scene afroepen Gedrag en helderheid van het statusdisplay 8-bit lineaire regelaar Schakelen, omschakelen, dimmen (enkel/dual oppervlak) Demontagebeveiliging met accessoires Geavanceerde instelling: individuele configuratie Scene opslaan Nabijheidsfunctie
Lokale signalering	1 led per kanaal (wit/groen)
Markering	Met symbolen
Materiaal	Kunststof
Kleurtint	Roestvrij staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Width	71 mm
Height	71 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	100,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,41 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.