

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# MTN6241-0414

## KNX Temperatuurregelaar met display - Antraciet - Systeem M



### Hoofd

Range	KNX
Beschermde naam	M-Elegance M-Star M-Plan System M M-Smart M-Arc M-Plan glass
Product or component type	Kamertemperatuurcontroller
Product presentatie	Inzetstuk met centrale afdekplaat
Type bus	KNX
Kleurtint	Antraciet mat (RAL 7024)

### Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Type display	Digitale weergave
Besturingstype	4 x drukknop
Type instelling	Handmatig aanpassing instelpunt
Lokale signalering	5 LED (rood)
Mechanische duurzaamheid	Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Materiaal	Kunststof

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	91 g
Hoogte verpakking 1	5,3 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	7,6 cm
Type verpakking 2	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	50
Gewicht verpakking 2	4,91 kg
Hoogte verpakking 2	18,5 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------